

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Skrutka podložky	259025 3
Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Držiak ISO-kód	A32S MVPNR/L 16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu $L_3$	22 mm
Podložka	259031 39
Skrutka pre čelusť	259021 4
Výška upínania $L_2$	31 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Upínacia príložka	259038 2
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500