

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Trieda položky	21T

## Technický opis

Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
Podložka	259031 39
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
Skrutka pre čelusť	259021 1
Upínacia príložka	259038 2
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania $L_2$	38,5 mm
Držiak ISO-kód	A40T MVPNR/L 16
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka podložky	259025 3
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Podložka Typ 39	259031 39
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500