

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka podložky	259025 3
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Podložka	259031 39
Uhol nastavenia k	117,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Upínacia príložka	259038 2
Skrutka pre čelusť	259021 1
Držiak ISO-kód	A40T MVPNR/L 16
Výška upínania L_2	38,5 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500