

 Atlas Copco

Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2411



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku **6,3 bar** a uvedenom vnútornom Ø hadice.

Výkonný rázový skrutkovač.

Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre **pravý/ľavý chod**.

· **Dobre vyvážené a ergonomické.**

Použitie:

Vhodný na ľahké montážne práce.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Konštrukcia	Pištoľ
Pracovná hlučnosť	88 dB(A)
Výška	165 mm

Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M10
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
maximálna potreba vzduchu	678 l/min
Rozsah krútiaceho momentu	13 - 80 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	7 m/s ²
Označenie výrobcu	W2411
Hmotnosť	1 kg
maximálne otáčky	7000 min ⁻¹
Dĺžka	154 mm
Upínač nástrojov Profil pohonu	□
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Skrutkovač