

Garant**TK fréza, DLC, Ø h10 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201046 6
GTIN	4045197964809
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:**Veľký priestor na triesky na ich jednoduché odvádzanie.**Špeciálna geometria **na obrábanie hliníka.**S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.**Použitie:**Špeciálne na frézovanie **hliníka, zapichovanie a frézovanie kontúr.**

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Počet zubov Z	1
Ø rezných hrán D _c	6 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L _c	30 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	26 Stupeň
Ø stopky D _s	6 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,025 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	440	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	360	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	150	N
PA 66	vhodný	180	N
PEEK	vhodný	140	N
PF 31	vhodný	120	N
PVDF GF20	vhodný	170	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	140	N
PEEK GF30	vhodný	120	N
PTFE CF25	vhodný	150	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	280	N
Cu	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	190	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		

suché	podmienene vhodný
-------	-------------------

vzduch	vhodný
--------	--------