

Garant**Technická fréza, HM, Typ: MN1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Kombinovaný** tvar špicatého kužela a uhla na odihľovanie a zrezávanie **vnútorných a vonkajších hrán**. Špeciálna geometria ozubenia na **optimálne vedenie aj na ostrých hranách**.

Špeciálny tvar odihľovac (MN), vnútorný/vonkajší.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Upozornenie:

Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min^{#1}

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Popis tvaru	odihľovanie

Ozubenie skratka	Z3
Ø hlavy	12 mm
Celková dĺžka	70 mm
Tvar	MN1225
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza