

**Brúsny pás Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558511 80
GTIN	2050001948908
Trieda položky	53S

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsny pás Cubitron™ II 784F** s precízne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na stabilnom polyesterovom podklade YF (P36 – P80), príp. polopružnom polyesterovom podklade XF (P120 – P180). Na **hospodárne použitie pri náročnom brúsení** na stacionárnych brúskach. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

**Upozornenie:**

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Séria	Cubitron™II 784F
Brusivo	Keramické zрно
Skratka pre brusivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	2000 mm
Atribút Názov produktu	50×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	podmienene vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		