

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	24 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Upínacia príložka	259038 4
Skrutka podložky	259025 3
Celková dĺžka L	200 mm
Podložka	259031 39
Skrutka pre čelusť	259021 4
Držiak ISO-kód	A25R MVUNR/L 16
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500