

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Skrutka pre čelusť	259021 1
Výška upínania L_2	38,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Celková dĺžka L	300 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Držiak ISO-kód	A40T MVUNR/L 16
Upínacia príložka	259038 4
Podložka	259031 39
Skrutka podložky	259025 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Podložka Typ 39	259031 39
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500