

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka podložky	259025 3
Celková dĺžka L	300 mm
Skrutka pre čelusť	259021 1
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Upínacia príložka	259038 4
Podložka	259031 39
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Držiak ISO-kód	A40T MVUNR/L 16
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 4	259038 4
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500