

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od štvorhranu: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290334 10
GTIN	4045197965424
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Skrutka	290399 1
Úžitková dĺžka L_1	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,1 mm
Odsadenie stredu L_3	4,8 mm
vhodné pre štvorhran	10 - 13 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov D_1	10 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L_s	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

