

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka podložky	259025 3
Celková dĺžka L	250 mm
Podložka	259031 39
Veľkosť doštičiek	16 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁	96 mm
Držiak ISO-kód	A32S MVZNR/L 16
Skrutka pre čelusť	259021 4
Upínacia príložka	259038 2
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	48 mm
Odsadenie stredu L ₃	30 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Úžitková hĺbka T	14 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé

Vnútorhá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 39	259031 39
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500