

**Garant**

**Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od šesťhranu: 9mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290344 9
GTIN	4045197965653
Trieda položky	29K

**Popis****Upozornenie:**

- **V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.**
- **Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.**

**Technický opis**

Skrutka	290399 1
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	4,5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	30 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	8,5 mm
vhodné pre šesťhran	9 - 11 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	8 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

