

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	30 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	96 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Podložka	259031 39
Skrutka podložky	259025 3
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	48 mm
Držiak ISO-kód	A32S MVZNR/L 16
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Celková dĺžka L	250 mm
Upínacia príložka	259038 2
Skrutka pre čelusť	259021 4
Úžitková hĺbka T	14 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé

Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500