

**Garant****Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od šesťhranu: 37mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290342 37
GTIN	4045197965646
Trieda položky	29K

## Popis

### Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

## Technický opis

Skrutka	290399 3
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	126 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	37 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	19,5 mm
vhodné pre šesťhran	37 - 45 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	35 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

