

**Garant****Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od šesťhranu: 45mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290344 45     |
| GTIN             | 4045197965707 |
| Trieda položky   | 29K           |

## Popis

### Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

## Technický opis

|   |  |
|---|--|
| Skrutka                                 | 290399 4   |
| Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$ | 43 mm  |
| Odsadenie stredu $L_3$                  | 23 mm  |
| Úžitková dĺžka $L_1$                    | 140 mm   |
| vhodné pre šesťhran                     | 45 - 70 mm   |
| Ø stopky                                | 32 mm  |
| Ø držiaka britov $D_1$                  | 40 mm  |
| Vnútorne chladenie                      | áno  |
| Dĺžka stopky $L_s$                      | 100 mm   |
| Stopka                                  | Kombinovaná stopka                                 |
| Druh produktu                           | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |

