

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	35 mm
Výška upínania L ₂	38,5 mm
Skrutka pre čelusť	259021 4
Držiak ISO-kód	A40T MVZNR/L 16
Upínacia príložka	259038 2
Dĺžka výčnelku L ₁	120 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Skrutka podložky	259025 3
Podložka	259031 39
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	57 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Úžitková hĺbka T	15 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé

Vnútrohá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Skrutka na úpinku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500