

Garant

Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 20 mm, Od šesťhranu: 17mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290340 17
GTIN	4045197965578
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- **V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.**
- **Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.**

Technický opis

Skrutka	290399 2
Úžitková dĺžka L ₁	56 mm
Odsadenie stredu L ₃	8,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
vhodné pre šesťhran	17 - 28 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držiaka britov D ₁	15 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

