

HOLEX**Súprava stopkových fréz HSS-E-SPM, TiAlN, Typ: SET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	191639 SET
GTIN	4045197966636
Trieda položky	12W

Popis**Prevedenie:**

Na hrubovanie a dokončovacie práce, s viacerými reznými hranami, s univerzálnou geometriou. Vždy na jednu frézu č. 191637 s priemerom 6; 8; 10; 12 a 16 mm.

Rozsah balenia:

5-dielna.

Upozornenie:

Odporúčané rezné hodnoty pozri tovar č. 191637.

Technický opis

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Počet zubov Z	4
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,03
Stopka	DIN 1835 B s h6
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS E SPM
Norma	DIN 844 B
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Fréza HSS-E-SPM HPC Ø DC 16	191637 16
Fréza HSS-E-SPM HPC Ø DC 12	191637 12
Fréza HSS-E-SPM HPC Ø DC 8	191637 8
Fréza HSS-E-SPM HPC Ø DC 6	191637 6
Fréza HSS-E-SPM HPC Ø DC 10	191637 10