



## NC vysokotlakový zverák NC8, Typ: 90



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360405 90
GTIN	4250364403252
Trieda položky	34A

### Popis

#### Prevedenie:

**Malé konštrukčné rozmery:** Optimálny pomer rozsahu upnutia/celkovej dĺžky. Požadovaný tlak pri upnutí je možné **prednastaviť** bez nástrojov: **v 11 stupňoch:** Šírka čeluste 90 mm, **v 4 stupňoch:** Šírka čeluste 125/160/200 mm. Mimoriadne tuhé základné teleso z GJS-60, **brúsená horná a dolná strana, presnosť párovania 0,02 mm.**

#### Poznámka:

**Úplne zapuzdrené a bezúdržbové a nitrídané vreteno!**

- **Zvýšená funkčná bezpečnosť.**
- **Optimalizovaná ochrana proti trieskam.**
- **Minimalizované náklady na čistenie.**

**Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.**

#### Použitie:

Horizontálne alebo bočne použiteľné, **lebo bočné plochy sú obrúsené s presnosťou -0,05 mm.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2 stupnovitých celustí (= štandard!), 1 rucnej kluky, 4 úpiniek .

#### Zvláštne príslušenstvo:

- **Upínací čap č. 360025 - 25 M10.**

#### Upozornenie:

- **Rozmer/rozhranie čeluste NC 8 identické s Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (č. 360405) nahrádza výrobky LC (č. 360500) a TC (č. 360400).**
- **Velkosti 125 MX a 125 LX sa dodávajú s čelustami č. 361295 125 a č. 361296 125.**
- **Neobsahuje žiadne predné otvory na nadstavce!**

### Technický opis

Dĺžka základného telesa a	283 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Upínacia sila do maximálne	28 kN
Rozsah upínania d	91 - 217 mm
Pozdĺžna drážka I H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Hmotnosť	15 kg
Rozsah upínania b	0 - 126 mm
Výška čelusti h	34 mm
t	97 mm
Celková dĺžka L	339 mm
Výška základného telesa c -0,02	80 mm
Priečna drážka n H7	20 mm
m	112 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	NC8
Typ	90
Počet závitov pre doraz obrobnku	3
Šírka priehradky B <sub>1</sub> -0,05	90 mm
Séria	NC8
Druh produktu	Strojový zverák