

Garant**Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie Basic* EXTRA ÚZKY, ocel, Ø kotúčov: 115mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563262 115
GTIN	4045197967503
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie** vyrobené podľa najmodernejšej technológie s výraznou výhodou v oblasti produktivity a excelentným citom pre rez. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným bočným brúsnym plochám, vynikajúca životnosť, **zlepšené správanie pri narezaní**. Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky.

Špeciálny typ pre **ocel**, vysokovýkonného vyhotovenia.

Špecifikácia:

A60S-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹

Šírka kotúča	1 mm
Špecifikácia	A60S-BF
Ø kotúčov	115 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		