

**Deliaci kotúč PREMIUM*** SUPER ÚZKY, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563111 115
GTIN	9003172821498
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Veľmi tenký rozbrusovací kotúč 0,8 mm pre najrýchlejšie rezy **do tenkostenného materiálu** (napr. plechy na karosérie). Nepatrná tvorba ostrapkov a tepelné zaťaženie. Zalomené vyhotovenie pre vysokú stabilitu.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A60R-BFXA.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm

Popis tvaru	zalomený
Špecifikácia	A60R-BFKA
Šírka kotúča	0,8 mm
pre hrúbky materiálu	2,4 - 4 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

