



Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý na ocel'a nehrdzavejúcu ocel', Ø 125 mm, Zrnitost': 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565412 40
GTIN	4027497504039
Trieda položky	53L

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Robustný nosný tanier z oceleového plechu. Tichý a bez vibrácií.

Špeciálna **zmes zirkónového korundu** s brúsne aktívnou povrchovou úpravou pre chladné brúsenie.

Použitie:

Pre **najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti**.

Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Technický opis

Zrnitost'	40
Popis tvaru	plochý, šikmý

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Nosná doska	Tanier z oceleového plechu
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		