

**Deliaci kotúč PREMIUM*** EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563406 125
GTIN	9003172442884
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny typ na oddeľovanie **neželezných kovov, ako sú hliník, mosadz, bronz atď.**

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A60N-BFP.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Popis tvaru	rovný
Šírka kotúča	1 mm
Špecifikácia	A60N-BFP
Ø kotúčov	125 mm

Ø otvora	22,23 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Hliník
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		