

3M
Hrubovací brúsny kotúč CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø kotúča x šírka kotúča: 230X4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560452 230X4
GTIN	4046719811540
Trieda položky	53M

Popis
Prevedenie:

Hrubovací brúsny kotúč s **precízne tvarovaným keramickým brusivom Cubitron™II na INOX a ocel**. Veľmi veľký obrusovací výkon a dobrá životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.

Použitie:

Vhodný na brúsenie s úberom materiálu a ťažké oddeľovacie práce.

Špecifikácia:

A36S-BF.

Technický opis

Šírka kotúča	4,2 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
Ø kotúčov	230 mm
Séria	Cubitron™ II

pre hrúbky materiálu	12,6 - 21 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		