

**Garant****tepelný upínací trň, PSC 80, krátka, Ø upnutia D1: 18mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308575 18
GTIN	4045197870605
Trieda položky	31C

## Popis

### Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	18 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Upínač	PSC 80, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1

Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 12-20	354240 12-20
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354236 16,1-22
Podstavná skriňa	354290
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 16,1-22	354235 16,1-22