

**Garant**

**Upínací trň nožovej hlavy s otvorom pre prívod chladenia, PSC 80, krátka, Ø trňa d1: 16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308551 16
GTIN	4045197870681
Trieda položky	31C

**Popis****Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

**Použitie:**

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz meracích telies s priečnou drážkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840, Uťahovacia skrutka frézy č. 309860.  
Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Vonkajší Ø D	38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
Ø trňa d <sub>1</sub>	16 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Upínač	PSC 80, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

---

## Príslušenstvo

Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16
-------------------------------	-----------