

Garant
Držiak upichovacieho noža 45°, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273762 25/3
GTIN	4045197869272
Trieda položky	21W

Popis

Použitie:

Na operácie zúženia priemeru závitu priamo na ramene na výrobu odľahčovacích zápichov na závitovanie a brúsne práce.

Upozornenie:

$\varnothing D_{min} = 30 \text{ mm}$ (pri $w = 3$). $\varnothing D_{min} = 35 \text{ mm}$ (pre $w = 2$). Používajte len s upichovacou doštičkou s plným polomerom č. 273735 – 273739. Žiadny štandardný odľahčovací zápich podľa DIN 509.

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	33 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkčná šírka L_4	28 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Celková dĺžka L	150 mm
min šírka zápichu y	0,5 mm
t_{min}	0,7 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Upevňovacia skrutka, Typ: 6	279815 6
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600