



Vejárovitý brúsny kotúč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý na ocel', Ø 125 mm, Zrnitosť: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 565462 60 |
| GTIN | 4027497408948 |
| Trieda položky | 53L |

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.

Tanier zo sklenej tkaniny pre **univerzálne použitie**.

Čistý **zirkónový korund** na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

Použitie:

Pracovanie bez vibrácií pri dlhej životnosti.

Upozornenie:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Technický opis

| | |
|-------------|---------------|
| Popis tvaru | plochý, šikmý |
| Zrnitosť | 60 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Ø kotúčov | 125 mm |
| Skratka pre brúsivo | ZA |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 125 mm |
| Nosná doska | Tanier zo sklenenej vlákniiny |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |