

**Technická fréza ozubenie STEEL – hrubé, HM, Typ: D1009****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 547100 D1009  |
| GTIN             | 4007220936863 |
| Trieda položky   | 55F           |

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnom chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **oceľe a liatiny**.

**Technický opis**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Celková dĺžka            | 49 mm           |
| Tvar                     | D1009           |
| Popis tvaru              | gula            |
| Ø hlavy                  | 10 mm           |
| Ozubenie skratka         | STEEL           |
| Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý           |
| Ø stopky                 | 6 mm            |
| Dĺžka hlavy              | 9 mm            |
| Rezný materiál           | HM              |
| Druh produktu            | Technická fréza |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný       |                      |                |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný       |                      |                |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný       |                      |                |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný       |                      |                |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný       |                      |                |
| GG(G)                         | vhodný       |                      |                |