

**Technická fréza ozubenie INOX – hrubé, HM, Typ: D0605****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547200 D0605
GTIN	4007220900536
Trieda položky	55F

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vynikajúca tvorba triesok a výsledky viditeľné na povrchu, nízky prenos tepla na materiál (žiadne nábehové farby). Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **austenitických ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných voči kyselinám**, mäkkých titánových zliatin a neželezných kovov.

Technický opis

Tvar	D0605
Popis tvaru	gula
Ø hlavy	6 mm
Celková dĺžka	45 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ozubenie skratka	INOX
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	5 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		