

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 8 mm
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie