

Garant
CNMG 160616, Typ: HB7035-1


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie