

Garant**CNMM 160616, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SR
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie