

**Garant****CNMM 190616, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SR
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie