

Garant**CNMM 190624, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Lamač triesok	SR
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	2,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie