

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie