


Garant**DNMG 110408, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie