

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie