

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,5 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SM
Tvarovač triesky	2,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

