

**Garant****RC.X 1003, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1003
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie