

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie