

**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie