

Garant**SNMG 190616, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	1,6 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie