


Garant**SNMM 120412, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	2 - 12 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SR
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie