


**Garant****SNMM 190624, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 12 mm
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	2,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Lamač triesok	SR
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 190624

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie