

Garant**TC.T 110202, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260980 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874658 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Lamač triesok | SM |
| Typ | HB7035-1 |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 320 m/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TCMT 110202 |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |