

Garant**TCMT 110204, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260952 HB7035-1
GTIN	4045197874665
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie