

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie