

**Šikmé napínače, maximálny rozsah upínania: 90mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	862500 90
GTIN	4008158016832
Trieda položky	83K

**Popis****Prevedenie:**

Základné teleso z temperovanej zliatiny s pevnými čisto opracovanými dosadacími plochami (upínací uhol 90°). Upínacia čelusť pohyblivá pre **rôzne prierezy materiálu**.

**Použitie:**

Na uhlovo presné upnutie obrobkov pri zváraní, prípadne montáž.

**Technický opis**

maximálny priechod	60 mm
Hmotnosť	3,8 kg
maximálny rozsah upínania	90 mm
Výška čelusti	35 mm
Druh produktu	Šikmé napínače

